

ZD 900 - 600 COMPACT SILENT ELEKTRO



Technische Daten		
Тур	ZD 900	ZD 600
Antrieb	Zahnradgetriebe	Zahnradgetriebe
Max. Fördermenge	95 m³/St	65 m³/St
Max. Förderhöhe	20 mWS	20 mWS
Max. Saughöhe	9,6 mWS	9,6 mWS
Geräuschemission	40 dB(A) auf 10 m	40 dB(A) auf 10 m
Saug- und Druckanschluss	4" oder 6"	4" oder 6"
Gewicht	1480 kg	1480 kg
Elektromotor	5,5 kW	5,5 kW

ZD 600/900 COMPACT SILENT ELEKTRO

Nach langjähriger enger Zusammenarbeit übernahm der Belgier Clasal die Kolbenpumpabteilung von Geho ZD von WEIR Minerals Netherlands BV. Damit liegt die Design-Produktion und der Vertrieb der Original-ZD-Pumpen in den Händen von Clasal.

Die Geho ZD- die Reihe umfasst eine Kolbenpumpe mit zwei Zylindern, von einer vierfachwirkenden Kurbelwelle angetrieben. Dieses Konzept hat sich seit Jahren als die beste Technik erwiesen für Grundwasserabsenkung und horizontale Drainage.

Die Vorteile einer ZD-Kolbenpumpe

- Konstanter Wasser- und Luftstrom, unabhängig von Saug- und Pressdruck
- Selbstansaugend bis zu 9,6 mWs ohne Unterstützung einer externen Vakuumpumpe
- Hoher Wirkungsgrad der Pumpe, wodurch der Energieverbrauch auf ein Mindestmaß begrenzt ist
- Über doppelte Effizienz im Vergleich zu einer Kreiselpumpe
- Einfach Wartung sowie geringer Ersatzteilverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Unerreicht hohe Einsetzbarkeit, kann über einen langen Zeitraum ohne Aufsicht betrieben werden
- Geeignet zum Pumpen von Salzwasser
- Universell einsetzbar: Je nach der Art des Bodens können zwischen 40 bis 100 Filter angeschlossen werden. Das bedeutet eine Saugleitung bis 300 m.
- Kann unbegrenzt trocken laufen ohne Schaden



Gesamte Produktion unter der Verantwortung von Clasal!

- Volle Kontrolle über die gesamte Produktionslinie
- Mehr als 100 Jahre Erfahrung als Kolbenpumpenhersteller
- Verwendung von verschleißfesten und langlebigen Materialien
- Eigene, ISO 9001-zertifizierte Gießerei
- Fertigung mit modernsten CNC Maschinen
- Jede Pumpe wird geprüft

Was spricht für eine ZD-Pumpe von Clasal?

- Kompakter und leichter Aufbau, zugleich stark in Leistung, Wirkungsgrad und Lebensdauer
- Original-GEHO-Ersatzteile
- Dank des Design der Schallschutzkasten sind alle Wartungsstellen gut zugänglich


ZD 900 - 600 COMPACT SILENT ELEKTRO


STANDARD TECHNISCHE DATEN FÜR DIE MODELLE ZD 600 UND ZD 900


Zahnradgetriebe	Stabile, kompakte Konzeption mit schraubenförmigen Präzisionszahnrädern	
Schmierung	Automatische Spritzschmierung	
Kolbenscheiben	Kolbenscheiben mit doppelten Lederkolben	
Zylinder	Einfach austauschbare Edelstahlzylinder	
Kolbenstange	Verschleißfeste und korrosionsbeständige Kolbenstangen aus Edelstahl	
Ventilsitze	Aus hochwertige Bronze satzwasserresistent	
Ventile	Gummischeiben	
Pumpengehäuse und Deckel	Legiertes Gusseisen	
Inspektionsdeckel	Einfach abnehmbare Deckel	
Kurbelstange	Ausgerüstet mit Gleitlager	
Kurbelwelle	Läuft auf Wälzlager	

Wirkungsweise

Je Kurbelwellenumdrehung wird viermal ein Wasser-/Luftvolumen abgeleitet. Die beiden Kolben sind um 90° versetzt, so dass in einer einzigen Rotation die vier Kolbenhübe in einer idealen regelmäßigen Reihenfolge ablaufen. Die Pumpe erzeugt einen leicht pulsierenden Effekt in der Saugleitung, wodurch Verstopfungen in den vertikalen Filtern verhindert und ein besseres Vakuum erreicht werden. Die Durchfluss- und Druckschwankungen bei einer doppeltwirkenden Saugpumpe sind im Gegensatz zu einer Zentrifugalpumpe günstiger, bei der ein kontinuierliches Vakuum erzeugt wird und die Filter verschlammen können.









ZD 900 - 600 COMPACT SILENT ELEKTRO

SCHALLSCHUTZKASTEN - COMPACT SILENT

Typ COMPACT

Maße L x B x H 2100 x 970 x 1495 mm

Gewicht 1480 kg

Grundrahmen Feuerverzinkt

Paneele Aus verzinkten Platten mit

Pulverbeschichtung


Dach Paneele Um 180 ° zu öffnen


Türen 4 abschließbare Seitentüren

Hebe öse Zentrale Hebe öse auf Mittelkonsole Gabelstapler-Röhren 2 Gabelstapler-Röhren: 200 x 95 mm

Gehäuse Stapelbar

Auspuffanlage Komplett in Gehäuse integriert





Die tatsächlichen Maße (in mm) können nach der gewählten Schnellkopplungen abweichen





Bronze-Ventilsitze und eine optimale Hydraulik sorgen für höchsten Wirkungsgrad und maximales Vakuum.



Alle Teile werden bei Clasal mit hochtechnologischen Maschinen in eigener Regie bearbeitet.



Clasal kann auf eine eigene Gießerei zugreifen.



Damit wir die gesamte Technologie selbst kontrollieren, ist eine gleichbleibende Spitzenqualität jederzeit gewährleistet.



Zahnräder werden in unserer Werkstatt bearbeitet.



Tiefer liegende Paneele gewährleisten einen guten Schutz.